

«Утверждаю»

Главный врач КГП на ПХВ « ОЦСМП» КГУ «УЗ акимата СКО»



Утебаев А.О.

Приложение 1

Техническая спецификация закупаемых товаров

№	Торговое наименование	Характеристика	Единица измерения	Количество	Цена	Выделенная сумма	Срок поставки	Адрес поставки
1	Электрокардиограф ЭК12Т-01-Р-Д с экраном 63 мм	Особенности: ЭК обеспечивает съем 6 или 12 отведений ЭКГ пациента в системе общепринятых стандартных отведений и трех отведений ЭКГ по Нэбу; Наличие графического LCD дисплея позволяет просматривать ЭКГ; Автоматический старт записи при обнаружении аритмии позволяет существенно экономить бумагу; Наличие возможности автоматического анализа ЭКГ исключает рутинную работу по измерению амплитудно-временных параметров ЭКГ; Возможность снятия ЭКГ только с конечных отведений; Регистрация RR граммы позволяет наблюдать изменения ритма сердца;	шт	5	680000	3400000	30 дней	СКО, г. Петропавловск, ул. Ульянова 98

[illegible]

	печати копии последней ЭКГ, снятой в автоматическо режиме; Режим анализа ЭКГ; Программа архивации ЭКГ на компьютере (опция); Размер экрана 55х30 мм; Ширина бумаги 110 мм; Обеспечение индикации при появлении нарушения контакта электродов. Питание электрокардиографа осуществляется: от сети переменного тока частота 50 Гц или 60 Гц напряжением от 198В до 242В; от бортовой сети автомобиля напряжением от 10В до 15В; от внутреннего источника питания-аккумуляторной батареи 7,2В; Мощность, потребляемая ЭК не превышает 25 Вт; Возможность вывода информации на компьютер; Габариты 260х154х67 мм; Масса основного электрокардиографического блока - 1.2 кг. Комплектность поставки: Блок электрокардиографический со встроенным термопринтером и аккумулятором, кабель электродный, сетевой адаптер, комплект ЭКГ электродов, комплект бумаги, гель электродный, сумка, руководство по эксплуатации.						
--	--	--	--	--	--	--	--

«Бекітемін»

СҚО әкімдігінің ДСБ» КММ «ОЖМКО» ШЖҚ КМК бас дәрігері

Утебаев А.О.

1 -қосымша

Сатып алынатын тауарлаға арналған техникалық сипаттама

№	Халықаралық патенттелмеген атауы	Сауда атауы	сипаттамасы	Өлшем бірлігі	Саны	Бағасы	Бөлінген сомасы	Жеткізу мерзімі
1	Электрокардиограф ЭК12Т-01-Р-Д с экранымен 63 мм	Ерешеліктері: ЭК жалпы қабылданған стандартты Бұрылыстар мен Нэб бойынша ЭКГ үш бұрылыстар жүйесінде пациенттің 6 немесе 12 бұрылыстарын алуды қамтамасыз етеді; CD дисплейінің бар болуы ЭКГ көруге мүмкіндік береді; Аритмия анықталған кезде автоматты жазуды бастау қағазды айтарлықтай үнемдеуге мүмкіндік береді; ЭКГ Автоматты талдау мүмкіндігінің болуы ЭКГ амплитудалық-уақыттық параметрлерін өлшеу бойынша кертартпалыққа негізделген жұмысты болдырмайды; ЭКГ-ны тек аяқ-қолдан шығару мүмкіндігі RR грамм тіркеу жүрек ырғағының өзгеруін бақылауға мүмкіндік береді; Сынама режимінде ЭКГ-ны тіркеу сынама өткізгенге дейін және кейін ЭКГ-ны көрнекі түрде салыстыруға мүмкіндік	шт	5	680000	3400000	30 дней	СҚО, г. Петропавловск, ул. Ульянова 98

					береді; Стресс-жүйе құрамында жұмыс істеу мүмкіндігі. Жұмыс режимы: Ручной по три или шесть отведений на выбор; кол режимі тандауға үш немесе алты бөліктен; Ұзақтығы 2-ден 10 сек-ке дейін 3 бұрылудан автоматты түрде. I-II-III, aVR-aVL-aVF, V1-V3, V4-V6 ретімен; аритмияны талдау үшін автоматты 2,5 сек ұзақтығымен үш бағыттаудан және 10 сек ұзақтығымен 2-ші бағыттауды бір мезгілде басып шығару. Ұзақтығы 2-ден 10 сек дейінгі 6 бұрылудан автоматты түрде. I-II-III, aVR-aVL-aVF, V1-V6 ретімен; Ұзақтығы 2 немесе 4 сек көлденең бір мезгілде 12 бұрылу бойынша автоматты; RR грамм режимі-берілген уақыт ішінде RR грамм тіркеу; Функционалдық және дәрілік сынамалардың режимі-берілген уақыт ішінде берілген аралықпен ЭКГ-ны бірнеше рет тіркеу; Монитор режимі-графикалық экранда ЭКГ көру мүмкіндігі; Аритмия режимі-автоматты тіркеу. Емделушіде аритмия немесе экстрасистол анықталған кездегі ЭКГ: Көшірмені басып шығару режимі - автоматты режимде алынған соңғы ЭКГ көшірмесін басып шығару мүмкіндігі; ЭКГ талдау режимі; Компьютерде ЭКГ мұрағаттау бағдарламасы (опция);
--	--	--	--	--	---

	экранный размер 55x30 мм; Ширина 110 мм; Электроды должны быть пайда болған кезде индикацияны қамтамасыз ету. Электрокардиографтың қоректенуі жүзеге асырылады: ауыспалы ток желісінен жиілігі 50 Гц немесе кернеуі 198В-тан 242В-ға дейін 60 Гц; от сети переменного тока частота 50 Гц или 60 Гц напряжением от 198В до 242В; 10В бастап 15В дейінгі кернеулі автомобильдің бортық желісінен; ішкі қуат көзінен-7,2 В аккумуляторлық батареядан; ЭК тұтынатын қуат 25 Вт аспайды; Ақпаратты компьютерге шығару мүмкіндігі; Габариттері 260x154x67 мм; Негізгі электрокардиографиялық блоктың салмағы - 1.2 кг. Жеткізу жиынтығы: кірістірілген термопринтері және аккумуляторы бар электрокардиографиялық блок, электродты кабель, желілік адаптер, электродтар ЭКГ жиынтығы, қағаз жиынтығы, электродты гель, сөмке, пайдалану бойынша басшылық
--	---